Scheda tecnica

Mini-smerigliatrice angolare ad aria compressa, Modello: RAM16L

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079316 RAM16L
GTIN	5390145244526
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:
Smerigliatrice angolare compatta con design ergonomico e testa sottile per un facile accesso in punti ristretti. Smerigliatrice angolare durevole e potente. Piegato a 10°. Con attacco per pinza di serraggio da 6 mm.
Fornitura:
Inclusa pinza di serraggio standard 6 mm, ATA Tools codice 133-121-10.
Accessori speciali:
Pinza di serraggio opzionale 3 mm, ATA Tools codice 133-123-10.
Pinza di serraggio opzionale 8 mm, ATA Tools codice 133-124-10.
Pinza di serraggio opzionale 10 mm, ATA Tools codice 133-106-10.

Descrizione tecnica

Fabbisogno massimo d'aria	1271 l/min
Filettatura di raccordo	BSP
Peso	1,3 kg
Potenza fornita	370 W
Rumorosità	73 dB(A)
Misura tubo flessibile consigliata (∅ interno)	8 mm

Scheda tecnica

Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Numero massimo giri	16000 min^{-1}
Vibrazione massima a norma EN	4,41 m/s^2
∅ Massimo disco	75 mm
Tipo di prodotto	Smerigliatrice angolare