



## Pinza elastica tonda, DIN 6343, 173 E, Ø Attacco: 8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	329560 8
GTIN	4067263110774
Classe articolo	32Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Pinze di serraggio, **profilo rotondo incremento di 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

#### Norma:

**DIN 6343**

#### Precisione:

**Tolleranze di concentricità:** D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm

#### Nota:

Altri diametri e forme (ad es. quadrate o esagonali) **su richiesta!**

Profilo con Ø compreso fra 1,0 e 8,0 mm, liscio. Con scanalature trasversali a partire da Ø 8,5 mm.

### Descrizione tecnica

Angolo $\alpha$	17,5 grado
K	60 mm
A	50 mm
F	48 mm
Lunghezza complessiva L	94 mm
Modello	173 E

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio