



Pinza elastica tonda, DIN 6343, 173 E, Ø Attacco: 11mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 329560 11 |
| GTIN | 4067263115205 |
| Classe articolo | 32Z |

Descrizione

Esecuzione:

Pinze di serraggio, **profilo rotondo incremento di 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Norma:

DIN 6343

Precisione:

Tolleranze di concentricità: D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm

Nota:

Altri diametri e forme (ad es. quadrate o esagonali) **su richiesta!**

Profilo con Ø compreso fra 1,0 e 8,0 mm, liscio. Con scanalature trasversali a partire da Ø 8,5 mm.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|------------|
| F | 48 mm |
| Lunghezza complessiva L | 94 mm |
| Angolo α | 17,5 grado |
| K | 60 mm |
| A | 50 mm |
| Modello | 173 E |

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio