


Inserto di copiatura simturn AX, sinistro, L2 = 15 mm, Ø Dmin: 5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270654 5
GTIN	2050002078925
Classe articolo	24U

Descrizione
Esecuzione:

Esecuzione simile agli ex codici articolo 240110 – 240135 (nuovo sistema di bloccaggio).

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Per:

Portautensili n. art. 270531 – 270536 e 270539 – 270544.

Descrizione tecnica

Raggio R	0,2 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	0,5 mm
f	2,75 mm
Profondità max gola t_{max}	1 mm
Ø D	5 mm
a	4,7 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 15 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	400 m/min	N

Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	40 m/min	S
GG(G)	idonea	110 m/min	K
CuZn	idonea	210 m/min	N
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		