

**Pinza elastica tonda, DIN 6343, 185 E, Ø Attacco: 29mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 329565 29     |
| GTIN            | 4067263115779 |
| Classe articolo | 32Z           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Pinze di serraggio, **profilo rotondo incremento di 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

**Norma:**

**DIN 6343**

**Precisione:**

**Tolleranze di concentricità:** D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm

**Nota:**

Altri diametri e forme (ad es. quadrate o esagonali) **su richiesta!**

Profilo con Ø compreso fra 4,0 e 8,0 mm, liscio. Con scanalature trasversali a partire da Ø 9,0 mm.

**Descrizione tecnica**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| F                       | 66 mm    |
| K                       | 84 mm    |
| Angolo $\alpha$         | 20 grado |
| Lunghezza complessiva L | 110 mm   |
| A                       | 73 mm    |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modello          | 185 E              |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |