



Avvolgicavo con anima in acciaio25N



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081106 25N
GTIN	4007123638840
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

L'avvolgicavo è conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-006 (ex BGI 608).

Robusto avvolgicavo con corpo del tamburo in lamiera di acciaio e isolamento protettivo sul lato anteriore e posteriore.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 44
Classe del cavo	H07RN-F
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza cavo	25 m
Sistema diagnostico disponibile	sì
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Struttura del cavo	3G2,5
Materiale corpo	Acciaio
Potenza nominale srotolato	3500 (16A) W
Materiale del cavo	Neoprene
Numero di prese	4
Colore cavo	nero
Tipo di prodotto	Avvolgicavo