

Garant**Morsa a mano per trapani con bloccaggio rapido eccentrico, Larghezza ganasce A: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	365038 100
GTIN	4067263112389
Classe articolo	31S

Descrizione**Esecuzione:**

- **Costruzione stabile con asta filettata robusta.**
- **Ganasce temprate e rettificate.**
- **Serraggio preciso grazie alla guida di scorrimento piatta.**
- **Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per pezzi tondi, una ganascia liscia.**
- **Per il serraggio di pezzi piatti, entrambe le ganasce sono ribassate.**

Bloccaggio rapido eccentrico integrato (in attesa di brevetto) per una presa sicura sul tavolo di foratura.

Uso:

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

Materiale:

Corpo e ganascia mobile in ghisa speciale.

Precisione:

Entro **0,10 mm**.

Fornitura:

Chiave di serraggio e tre tasselli nelle Dim. 12, 14 e 16 mm.

Descrizione tecnica

Altezza complessiva c	92 mm
Lunghezza corpo base a	286 mm

Codice a colori per accessori adatti	Morsa da banco BM blu
Larghezza ganasce A	100 mm
Larghezza corpo base B	174 mm
Altezza ganasce C	32 mm
Campo di serraggio b	143 mm
Larghezza delle scanalature	17 mm
Distanza delle scanalature	141 mm
Lunghezza complessiva massima L ₄	474 mm
Peso	12,5 kg
Tipo di prodotto	Morsa per trapani

Accessori

Guida per n. art. 365023	365025
Battuta Modello 1	365028 1
Coppia di ganasce di ricambio (2 pezzi) per morse a serraggio rapido e per trapani Per modello 100	365036 100
Asta filettata di ricambio per morsa a mano per trapani Per modello 100	365037 100
Unità di serraggio eccentrico Modello 1	365039 1