


Garant

Morsa a mano per trapani con bloccaggio rapido eccentrico, Larghezza ganasce A: 120mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	365038 120
GTIN	4067263112396
Classe articolo	31S

Descrizione

Esecuzione:

- **Costruzione stabile con asta filettata robusta.**
- **Ganasce temprate e rettificate.**
- **Serraggio preciso grazie alla guida di scorrimento piatta.**
- **Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per pezzi tondi, una ganascia liscia.**
- **Per il serraggio di pezzi piatti, entrambe le ganasce sono ribassate.**
- **Bloccaggio rapido eccentrico integrato (in attesa di brevetto) per una presa sicura sul tavolo di foratura.**
- **Il bloccaggio rapido nell'area delle scanalature consente di lavorare il pezzo serrato in modo flessibile ed efficiente in qualsiasi posizione sull'intero tavolo di foratura, senza dover effettuare una nuova operazione di serraggio.**

Uso:

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

Materiale:

Corpo e ganascia mobile in ghisa.

Precisione:

Entro **0,10 mm.**

Fornitura:

Chiave di serraggio e tre tasselli nelle Dim. 12, 14 e 16 mm.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Distanza delle scanalature	160 mm
Larghezza ganasce A	120 mm
Peso	20 kg
Campo di serraggio b	173 mm
Lunghezza corpo base a	340 mm
Codice a colori per accessori adatti	Morsa da banco BM grigia
Larghezza corpo base B	193 mm
Altezza complessiva c	107 mm
Altezza ganasce C	40 mm
Larghezza delle scanalature	17 mm
Lunghezza complessiva massima L ₄	556 mm
Tipo di prodotto	Morsa per trapani

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/365038-120>