


Garant**DC. T 070204, Tipo: HB7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260452 HB7310
GTIN	4045197669445
Classe articolo	21G

Descrizione

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,1 - 4 mm
Velocità di taglio v _c applicazione principale	350 - 600 m/min
Rompitrucioli	AM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	DCGT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura