

Garant
DC. T 070202, Tipo: HU7310


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260449 HU7310
GTIN	4045197669322
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitrucioli	AM
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	DCGT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura