

Garant**Giravite per elettricisti per viti PlusMinus con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Lama SLIM, completamente isolata, Grandezza profilo: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	668922 1
GTIN	4067263113331
Classe articolo	61F

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Con **lama SLIM** = diametro lama / isolamento ridotto per elementi a vite e a molla in profondità (**Ø isolamento = Ø lama**).

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

L'estremità del giravite per viti con profilo combinato si adatta perfettamente alle **viti PlusMinus (combinazione di Pozidriv / intaglio)** che vengono utilizzate principalmente nei componenti delle installazioni elettriche.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	80 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Profilo Pozidriv – intaglio	1 – 0,7x4,5
Grandezza profilo	1
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Profilo di manovra	Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio
Tipo di prodotto	Giravite