

Garant

Giravite per elettricisti per viti Pozidriv con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Lama SLIM, completamente isolata, Dimensione dell'impronta a croce: 2

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	668912 2
GTIN	4067263113362
Classe articolo	61F

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio.

Con **lama SLIM** = diametro lama / isolamento ridotto per elementi a vite e a molla in profondità (**Ø isolamento = Ø lama**).

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	100 mm
Lunghezza complessiva	205 mm
Per Ø viti	3,1–5,2 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Tipo di prodotto	Giravite

