

Garant**Set di chiavi a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene interamente isolata, Numero chiavi: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	622496 7
GTIN	4067263116455
Classe articolo	61C

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Impiego: Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio.

Contenuto:

cad. 1 pz. n. art. 622492: Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiave a bussola esagonale
--------------------	----------------------------

Accessori

Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptopreneinteramente isolata Apertura 6 mm	622492 6
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptopreneinteramente isolata Apertura 8 mm	622492 8
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptopreneinteramente isolata Apertura 5,5 mm	622492 5,5
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptopreneinteramente isolata Apertura 9 mm	622492 9
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptopreneinteramente isolata Apertura 13 mm	622492 13
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptopreneinteramente isolata Apertura 10 mm	622492 10
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptopreneinteramente isolata Apertura 7 mm	622492 7