

**Garant**

**Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Lama SLIM completamente isolata, Larghezza delle punte b: 6,5mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	662902 6,5
GTIN	4067263116325
Classe articolo	61F

**Descrizione****Esecuzione:**

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

**Impugnatura robusta** dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio.

Con **lama SLIM** = diametro ridotto della lama e dell'isolamento per elementi a vite e a molla in profondità (**Ø isolamento = Ø lama**)

**Uso:**

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza lama	150 mm
Spessore delle punte a	1,2 mm
Lunghezza complessiva	261 mm
Isolamento elettrico	VDE 1000 V
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

