


**SNMG 120408, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251164 CA125P
GTIN	4960664015474
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Rompitrucioli	PQ
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f$	0,13 - 0,4 mm/gir,
Tipo	CA125P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 320 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura