

**CCMT 09T304 Wiper, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260099 CA125P
GTIN	4960664017508
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 180 m/min
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Avanzamento f	0,07 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	WP
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	CA125P
Tolleranza	M
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura