

**DCMT 070202, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Rompitrucioli	GK
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Tipo	CA125P

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura