

**VBMT 110304, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261174 CA115P
GTIN	4960664040469
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Tipo	CA115P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 340 m/min
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Rompitrucioli	HQ
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura