


**TNMG 160404, Tipo: KW10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251582 KW10
GTIN	4960664220847
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	AH
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 400 m/min
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_p$	1 - 4 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,35 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	KW10
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura