


DC. T 11T304, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260386 CA6525
GTIN	4960664589258
Classe articolo	25E

Descrizione

DC. T 11T304 CA6525 Tipo: CA6525

Rompitrucioli: MQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 140 m/min
Rompitrucioli	MQ

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura