

**HOLEX****Paio di guanti Cut F / A8, Misure guanti da lavoro: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094664 7
GTIN	4067263116868
Classe articolo	02H

**Descrizione****Esecuzione:**

Guanti realizzati con la nuova tecnologia a fibre **completamente senza fibre di vetro o acciaio**. Rivestimento in schiuma di nitrile. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut F. Guanto antitaglio con il massimo livello di protezione antitaglio F EN-ISO (a norma ANSI A8) per attività complesse che comportano un pericolo di lesioni da taglio estremo.

**Esecuzione Testo pubblicitario:**

Guanti realizzati con la nuova tecnologia a fibre DYTEC® **completamente senza fibre di vetro o di acciaio**. Rivestimento in schiuma di nitrile. Standard Öko-Tex 100.

Livello di protezione antitaglio F (a norma ANSI A8) per attività complesse che comportano un pericolo di taglio estremo.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Nota Testo pubblicitario:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Tecnologia di lavorazione a maglia	10G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Materiale supporto	Filo speciale
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Heavy Duty
Colore	nero / grigio
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	F
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio