

## Calibro filettato ad anello passa P, Modello: B



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	484037 B
GTIN	4067263128175
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

In acciaio per calibri di prima qualità temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Anelli con misura intermedia e accoppiamento ISO ad es. n. art 484037 **5,56 h6**, oppure con tolleranza numerica ad es. n. art. 484037 **28 + 0,01 / -0,02**.  
Con sovrametallo di usura.

#### Uso:

Anelli lisci per misurare mediante calibro il diametro esterno.

#### Norma:

Nach **DIN 2250-G**.

#### Nota:

In fase di ordinazione, indicare il  $\varnothing$  nominale preciso con campo di tolleranza (a-zc) e qualità (6-13) o tolleranza in cifre ( $\pm$ ). Calibri per grado di tolleranza base 5 e tolleranze più strette disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Dimensione nominale	4 - 9,999 mm
Qualità	6

Qualità	7
Qualità	8
Qualità	9
Qualità	10
Qualità	11
Qualità	12
Qualità	13
Campo di tolleranza	a
Campo di tolleranza	b
Campo di tolleranza	c
Campo di tolleranza	cd
Campo di tolleranza	d
Campo di tolleranza	e
Campo di tolleranza	ef
Campo di tolleranza	f
Campo di tolleranza	fg
Campo di tolleranza	g
Campo di tolleranza	h
Campo di tolleranza	j
Campo di tolleranza	js
Campo di tolleranza	k
Campo di tolleranza	m
Campo di tolleranza	n
Campo di tolleranza	p
Campo di tolleranza	r
Campo di tolleranza	s
Campo di tolleranza	t
Campo di tolleranza	u
Campo di tolleranza	v

Campo di tolleranza	x
Campo di tolleranza	y
Campo di tolleranza	z
Campo di tolleranza	za
Campo di tolleranza	zb
Campo di tolleranza	zc
Materiale	Acciaio per calibri
Norma	DIN 2250-G
Taratura	L7
Tipo di prodotto	Anello di azzeramento

## Servizi

Rapporto di taratura Anello di azzeramento Ø Massimo 50 mm	028400 50
Certificato DAkkS Anello di azzeramento Ø massimo 50 mm	028470 50