



Smerigliatrice angolare a batteria GWS, Modello: GWS18-10SC



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Classe articolo	03C

Descrizione

Esecuzione:

Potente **smerigliatrice angolare a batteria da 18 V.**

- **Stessa potenza di un modello da 1000 W collegato via cavo grazie al motore senza spazzole e alla batteria ProCORE da 18 V.**
- **Massima protezione dell'utilizzatore e notevole comfort grazie a Drop Control, KickBack Control e Intelligent Brake System.**
- **Modulo Bluetooth per effettuare le regolazioni tramite l'app Toolbox, nonché interfaccia utente per la preselezione del numero di giri e il feedback attivo dell'utensile.**

Fornitura:

Inclusi flangia di innesto, ghiera di serraggio rapido, 1x modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, carter e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073854 e n. art. 073866.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Tensione batteria	18 V
Ø Massimo disco	125 mm
Preselezione elettronica del numero di giri	sì

Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Blocco contro il riavvio	sì
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero massimo giri	9000 min ⁻¹
Numero di batterie contenute	0
Kickback-stop	sì
Sovraccarico	sì
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Profondità massima di taglio	34 mm
Denominazione originale prodotto	GWS 18V-10 SC
Dispositivo di uomo morto	no
Peso	2 kg
Avvio dolce	no
Struttura del motore	senza spazzole
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari