



## Tagliatubi TubiX<sup>®</sup>, con regolazione rapida, Per Ø fino a: 30mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	818380 30
GTIN	4003773090038
Classe articolo	86A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Corpo metallico in magnesio leggero e di lunga durata, con rulli di guida su cuscinetti ad ago e rotella. Sbavatore manuale incassabile nel corpo. Inclusa rotella di ricambio.

#### Vantaggi:

Tenuta e bloccaggio automatici del tubo grazie al **sistema di regolazione rapida QuickLock**.  
 · **Posizionamento rapido e preciso della rotella su diversi diametri di tubo.**

#### Uso:

Di impiego universale, adatto per il taglio di **tubi in rame, alluminio e acciaio INOX a parete sottile** (fino a 2 mm di spessore parete).

#### Ricambi:

Per la rotella di ricambio con cuscinetto ad aghi e asse a cambio rapido vedi n. art. 818385.

### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	TubiX
Lunghezza	54 mm
Rotella foro	7,8 mm
Per Ø esterno del tubo	3 - 30 mm
Ø Rotella	20 mm

## Scheda tecnica

Larghezza rotella	6,2 mm
Larghezza	55 mm
Altezza	26 mm
Tipo di prodotto	tagliatubi

### Accessori

Rotella di ricambio Modello 1	818385 1
-------------------------------	----------