



## Visualizzatore TWIN-T40, Modello: T40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	405571 T40
GTIN	2050002081161
Classe articolo	45A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Visualizzatore per valori di misura con display touchscreen a colori da 7 pollici di facile lettura. Possibilità di visualizzare 1 o 2 misurazioni in contemporanea mediante i 2 collegamenti per tastatori induttivi o i due ingressi USB. 4 modalità di visualizzazione disponibili per una lettura ottimale dei risultati. Il tastatore TESA viene rilevato automaticamente. Misurazione dinamica garantita grazie al rilevamento di 4300 dati grezzi al secondo.

#### Funzione:

- **Formule base (+A, -A, +B, -B e combinazioni di A e B).**
- **Misurazioni dinamiche (min., max., max. – min., valori medi, ecc.).**
- **Tolleranze regolabili con visualizzazione OK/NOK.**
- **Funzione integrata per la classificazione (8 max.).**
- **Uscita dati mediante RS232, USB o Bluetooth®.**

### Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 65
Display	155 × 87
Lunghezza	112 mm
Intervallo di misurazione	5000 µm
Altezza	119 mm

Larghezza	190 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Tipo di prodotto	Dispositivo di visualizzazione