

AEG

Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria, Modello: BSB18C2X42



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070229 BSB18C2X42
GTIN	4058546290313
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità, con motore senza spazzole.

- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.**
- **Trasmissione in metallo a 2 velocità con meccanismo a percussione commutabile per forare su metallo, pietra e muratura.**
- **Regolazione della coppia a più fasi e mandrino rimovibile.**

Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V, compatto e potente, adatto per applicazioni complesse. Mandrino rimovibile.

Fornitura:

Inclusi 2x batteria agli ioni di litio da 18 V / 2,0 Ah PRO, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per individuare batterie adatte vedi n. art. 073846 - 073848, per caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073841 e 073844.

Descrizione tecnica

Struttura del motore	Senza spazzole
----------------------	----------------

Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Coppia massima morbido	32 Nm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Ø Massimo punta elicoidale per legno	45 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG modello AS 18 V
Numero massimo giri 2 velocità	1800 min ⁻¹
Peso	1,7 kg
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	14 mm
Numero di batterie contenute	2
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	< 2,5 m/s ²
Capacità batteria	4 Ah
Tensione batteria	18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Coppia massima duro	60 Nm
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Denominazione originale prodotto	BSB18C2XLI-402CA
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione