


 KOMET**Inserto KOMET® Unisix®, BK79, Codice modello W29: 50-130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237050 50-130
GTIN	4047109036635
Classe articolo	24T

**Descrizione****Per :**

n. art. 236685; 236686

**Nota:****I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Utilizzabili solo con punte di tipo modulare KOMET KUB® a taglio destro a causa della speciale geometria del tagliente.

Modello: INOX

Codice ISO Inserto: WOEX 100504

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Descrizione	50-130
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 100504
Tipo	BK79
Modello	INOX

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per foratura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	S
a umido max.	idoneo		