

Garant

Inserto di troncatura sinistra, HB9035, Larghezza gola w: 3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273525 3
GTIN	4067263116592
Classe articolo	21J

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiSiN
Larghezza gola w	3 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,1 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,25 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB9035
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	sinistra

Tipo di prodotto

Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	110 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	80 m/min	K
continuo	idonea		
irregolare	idonea		
interrotto	idonea		
a umido max.	idonea		