

Mitutoyo**Comparatore digitale, Campo di misura: 12,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434622 12,5
GTIN	4550501373951
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Ampio display digitale e analogico supplementare. Adatto per le misurazioni continue grazie al funzionamento con alimentazione di rete. Punta di contatto con sfera in metallo duro, filettatura M2,5×0,45.

Vantaggi:

- **Interfaccia bidirezionale Digimatic S1.**
- **Retroilluminazione LCD rosso/verde per la valutazione visiva della tolleranza GO/±NG.**
- **Visualizzazione analogica a barre.**
- **Funzione MAX/MIN-RANGE (valore di runout) con una frequenza di 500 scansioni/s.**
- **Alimentazione esterna tramite alimentatore AC.**
- **Elevata precisione.**

Funzione:

IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con Ø 2,5 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall'acqua.

Fornitura:

Inclusi cavo di collegamento n. art. 497661, alimentatore AC DC 6 V / 2 A (versione CEE tedesca).

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497081, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Profondità	42,9 mm
Forza di misura	≤ 1,5 N
Ø Alloggiamento	59 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Risoluzione commutabile	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm

Taratura	C1
Lunghezza	117,8 mm
Intervallo di misurazione	12,5 mm
Grado di protezione IP	IP 30
Alimentazione	Alimentazione di rete
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,0025 mm
Norma	Norma interna
Altezza cifre	11 mm
Display retroilluminato	sì
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Alimentatore AC, DA 6 V / 2A ADAPTER	497661 ADAPTER