

Garant GREENPLUS

**Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC, acido,
Contenuto: 200l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088018 200
GTIN	4067263116172
Classe articolo	01L

Descrizione**Esecuzione:**

Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus: le migliori prestazioni con la massima flessibilità. Lavori con pezzi dalle geometrie complesse e con superfici delicate? Allora la serie Sonic Cleaner è la soluzione giusta per te. La linea di prodotti per la pulizia GARANT GreenPlus, specificamente studiata per gli impianti a ultrasuoni, comprende detergenti alcalini, acidi e neutri adatti a un'ampia gamma di materiali e campi di applicazione. I detergenti altamente concentrati possono essere diluiti a seconda delle esigenze e del livello di sporcizia, assicurando una pulizia efficace già a temperatura ambiente. In questo modo viene garantito uno sfruttamento ottimale del mezzo. La lunga durata permette inoltre un risparmio in termini di tempo e denaro. Tutti i prodotti Sonic Cleaner sono **senza etichettatura, biodegradabili, senza VOC e privi di silicati**. Questa soluzione ti permetterà di semplificare la gestione interna, garantendo la protezione dei tuoi dipendenti e la salvaguardia dell'ambiente.

Sonic Cleaner AC, detergente concentrato **acido e inodore** ideale per rimuovere la ruggine dai materiali ferrosi. La calce, gli ossidi e i depositi minerali possono ancora essere rimossi.

Uso:

Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni.

Ruggine, calcare, ossidi, depositi minerali, oli e grassi.

Per:

I materiali vengono rivestiti con una pellicola di protezione molecolare in grado di fornire una protezione temporanea contro la corrosione. I processi di rivestimento o tempra successivi non vengono compromessi.

Descrizione tecnica

Serie	GreenPlus
Temperatura di immagazzinamento	20 - 80 °C
Capacità per liquido	200 l
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Valore pH	2,2
Rapporto di miscela	5 - 100 %
Attributo del nome del prodotto	acido
Tipo di prodotto	Potente detergente a ultrasuoni