

**Levigatrici a nastro ad aria compressa, Modello: 3260D12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079570 3260D12
GTIN	015451689629
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Robuste levigatrici a nastro per uso professionale.

- **Testa abrasiva orientabile a 360°**
- **Facile sostituzione dei materiali abrasivi e del braccio di contatto**
- **Design semplice e robusto**

Dimensioni del nastro di tela abrasiva 13×305 mm

Fornitura:

1 braccio di contatto, nastro di tela abrasiva 13×305 mm.

Descrizione tecnica

Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Peso	0,77 kg
Lunghezza del nastro	305 mm
Fabbisogno massimo d'aria	1020 l/min
Numero massimo giri	26000 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Denominazione originale prodotto	3260D12
Potenza fornita	300 W

Larghezza del nastro	13 mm
Rumorosità	81,5 dB(A)
Filettatura di raccordo	NPT
Alimentazione	Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro