



## Levigatrici a nastro ad aria compressa, Modello: 3260D12K



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079570 3260D12K
GTIN	015451689674
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robuste levigatrici a nastro per uso professionale.

- **Testa abrasiva orientabile a 360°**
- **Facile sostituzione dei materiali abrasivi e del braccio di contatto**
- **Design semplice e robusto**

Dimensioni del nastro di tela abrasiva 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm

#### Fornitura:

4 bracci di contatto, nastro di tela abrasiva 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm.

### Descrizione tecnica

Rumorosità	81,5 dB(A)
Larghezza del nastro	3, 13 16-19 mm
Filettatura di raccordo	NPT
Peso	0,77 kg
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Fabbisogno massimo d'aria	1020 l/min
Lunghezza del nastro	305 mm

Denominazione originale prodotto	3260D12K
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Potenza fornita	300 W
Numero massimo giri	26000 min <sup>-1</sup>
Alimentazione	Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro

---

## Accessori

Levigatrici a nastro ad aria compressa Modello 3260D12	079570 3260D12
--	----------------