



Levigatrici a nastro ad aria compressa, Modello: 4200D24



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079570 4200D24
GTIN	015451689636
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Robuste levigatrici a nastro per uso professionale.

- **Testa abrasiva orientabile a 360°**
- **Facile sostituzione dei materiali abrasivi e del braccio di contatto**
- **Design semplice e robusto**

Dimensioni del nastro di tela abrasiva 13×610 mm

Fornitura:

1 braccio di contatto, nastro di tela abrasiva 13×610 mm.

Descrizione tecnica

Lunghezza del nastro	610 mm
Potenza fornita	400 W
Rumorosità	78 dB(A)
Fabbisogno massimo d'aria	1260 l/min
Peso	1,39 kg
Larghezza del nastro	13 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Numero massimo giri	20000 min ⁻¹

Denominazione originale prodotto	4200D24
Alimentazione	Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro