

**Levigatrici a nastro ad aria compressa, Modello: 4200H18K****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079570 4200H18K
GTIN	015451689667
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Robuste levigatrici a nastro per uso professionale.

- **Testa abrasiva orientabile a 360°**
- **Facile sostituzione dei materiali abrasivi e del braccio di contatto**
- **Design semplice e robusto**

Dimensioni del nastro di tela abrasiva 3×457 mm, 13×457 mm, 16-19×457 mm

Fornitura:

4 bracci di contatto, nastro di tela abrasiva 3×457 mm, 13×457 mm, 16×457 mm, 17×457 mm, 18×457 mm, 19×457 mm.

Descrizione tecnica

Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Peso	1,39 kg
Lunghezza del nastro	457 mm
Potenza fornita	400 W
Rumorosità	78 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Numero massimo giri	20000 min ⁻¹

Filettatura di raccordo	NPT
Fabbisogno massimo d'aria	1260 l/min
Denominazione originale prodotto	4200H18K
Larghezza del nastro	3, 13, 16-19 mm
Alimentazione	Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro

Accessori

Levigatrici a nastro ad aria compressa Modello 4200D24	079570 4200D24
--	----------------