

## Levigatrici roto-orbitali ad aria compressa, Modello: R036CC1HL



### Dati di ordinazione

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 079657 R036CC1HL |
| GTIN            | 663023170923     |
| Classe articolo | 03I              |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente levigatrice roto-orbitale con platorello in uretano con chiusura a strappo. **Utilizzo pratico** grazie all'alloggiamento in materiale composito che presenta un peso ridotto e una superficie ergonomica. Azionamento ad aria compressa **robusto, silenzioso e senza vibrazioni** con cilindro in acciaio; bassa rumorosità. Potente levigatrice roto-orbitale per **aspirazione esterna**. Con corsa di 5 mm.

#### Nota:

Per i dischi abrasivi per levigatrici vedere n. art. 567775 oppure 567901.

### Descrizione tecnica

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Rumorosità                    | 82 dB(A)             |
| Fabbisogno massimo d'aria     | 498 l/min            |
| Peso                          | 0,9 kg               |
| Ø Platorello                  | 150 mm               |
| Corsa                         | 5 mm                 |
| Tipo di aspirazione           | Esterno              |
| Vibrazione massima a norma EN | 3,9 m/s <sup>2</sup> |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Numero massimo giri | 13000 min <sup>-1</sup>   |
| Tipo di prodotto    | Levigatrici roto-orbitali |