

Levigatrici roto-orbitali ad aria compressa, Modello: R036CC2HL



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079657 R036CC2HL
GTIN	663023170909
Classe articolo	03I

Descrizione

Esecuzione:

Potente levigatrice roto-orbitale con platorello in uretano con chiusura a strappo. **Utilizzo pratico** grazie all'alloggiamento in materiale composito che presenta un peso ridotto e una superficie ergonomica. Azionamento ad aria compressa **robusto, silenzioso e senza vibrazioni** con cilindro in acciaio; bassa rumorosità. Potente levigatrice roto-orbitale per **aspirazione esterna**. Con corsa di 2,5 mm.

Nota:

Per i dischi abrasivi per levigatrici vedere n. art. 567775 oppure 567901.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	3,9 m/s ²
Fabbisogno massimo d'aria	498 l/min
Corsa	2,5 mm
Numero massimo giri	13000 min ⁻¹
Ø Platorello	150 mm
Rumorosità	82 dB(A)
Tipo di aspirazione	Esterno

Peso	0,8 kg
Alimentazione	Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto	Levigatrici roto-orbitali