

Levigatrici roto-orbitali ad aria compressa, Modello: 4152HLSR



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079657 4152HLSR
GTIN	663023066226
Classe articolo	03I

Descrizione

Esecuzione:

Potente levigatrice roto-orbitale con platorello in uretano con chiusura a strappo. **Utilizzo pratico** grazie all'alloggiamento in materiale composito che presenta un peso ridotto e una superficie ergonomica. Azionamento ad aria compressa **robusto, silenzioso e senza vibrazioni** con cilindro in acciaio; bassa rumorosità. Levigatrice roto-orbitale da 75 mm leggera e affidabile, ideale per **aspirazione esterna**. Con corsa di 2,5 mm.

Nota:

Per i dischi abrasivi per levigatrici vedere n. art. 567775 oppure 567901.

Descrizione tecnica

Corsa	2,5 mm
Vibrazione massima a norma EN	4,7 m/s ²
Numero massimo giri	12000 min ⁻¹
Tipo di aspirazione	Esterno
Ø Platorello	75 mm
Fabbisogno massimo d'aria	430 l/min

Peso	0,8 kg
Rumorosità	82 dB(A)
Alimentazione	Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto	Levigatrici roto-orbitali