

Elemento base con ripiani obliqui, larghezza 1300 mm, Profondità: 800mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990604 800
GTIN	4058255012732
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale Kanban e scaffalatura con ripiani obliqui utilizzabili su entrambi i lati, ideali per la modalità di stoccaggio secondo il principio "first-in-first-out", poiché la merce immagazzinata può scorrere sui ripiani lisci zincati.

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un **carico ripiano massimo di 150 kg per ripiano obliquo**. Piani d'appoggio con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a innesto. Utilizzabili su entrambi i lati. **Carico modulo: 1300 kg**.

Dimensioni di montaggio dell'elemento base: 1360 mm.

Possibilità di regolare le guide di separazione orizzontali con passo da 50 mm. Il blocco lunghezza anteriore è aumentato di 15 mm, in modo da impedire la caduta della merce.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

Elemento di base: Lunghezza nominale + 60mm

Elemento aggiuntivo: Lunghezza nominale + 6 mm

Prof. telaio compl.: Profondità nominale + 36 mm

Uso:

Stoccaggio di contenitori di plastica, vaschette trasparenti, confezioni in cartone e molto altro ancora.

Fornitura:

Scheda tecnica

7 ripiani obliqui, ognuno dotato di: 8 guide di separazione, 2 traverse longitudinali, 2 guide laterali e 1 ripiano di copertura diritto, inclusi i piedini di fissaggio.

Nota:

- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Altezza	2000 mm
Altezza scaffale	2000 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza	1360 mm
Carico massimo campo	1300 kg
Montaggio a cura del cliente	sì
Profondità	836 mm
Profondità degli scaffali	800 mm
Larghezza	1360 mm
Numero ripiani	7
Scaffale di larghezza	1300 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Spessore ripiano	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	Esecuzione zincata
Attributo del nome del prodotto	larghezza 1300 mm
Tipo di prodotto	Scaffalature con ripiani obliqui