

**NOVUS**<sup>®</sup>**Sparachiodi manuale, Denominazione originale prodotto: J-29****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078407 J-29
GTIN	4009729082478
Classe articolo	07E

**Descrizione****Esecuzione:**

Sparachiodi professionale facile da usare ed ergonomica per inserire con precisione graffette in filo metallico fine e piatto, nonché chiodi.

**Sparachiodi professionale di lunga durata** con robusto corpo in lega di zinco. La funzione di ribattitura garantisce l'inserimento livellato degli elementi di fissaggio utilizzati.

- **Sistema di caricamento dal basso per ricaricare in modo rapido e semplice.**
- **Arresto distanziatore per applicazione parallela di file di graffette.**
- **Regolazione della forza di percussione.**
- **Sblocco di sicurezza brevettato.**
- **Ottimo accesso anche nei punti più stretti.**
- **Finestrella d'ispezione per controllare la quantità rimanente di graffette.**

**Descrizione tecnica**

Peso	1 kg
Tipo di graffetta adatto	E, A, D, H, G
Profondità inserimento graffette max.	16 mm

Esecuzione	Sparachiodi manuale
Denominazione originale prodotto	J-29
Tipo di prodotto	Sparachiodi