

Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: GSB18V45



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e foratura a percussione.

- **L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.**
- **L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.**
- **Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.**
- **Pratica clip da cintura (non 070104).**
- **Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Mandrino autoserrante.**

Robusto avvitatore a batteria con potente motore.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio da 18 V / 3,0 Ah, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	12,2 m/s ²
Coppia massima duro	45 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Ø Massimo punta elicoidale per legno	35 mm
Denominazione originale prodotto	GSB 18V-45
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	<2,5 m/s ²
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 500 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Capacità batteria	3 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	10 mm
Coppia massima morbido	21 Nm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso	1 kg
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Numero di batterie contenute	2
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero massimo giri 2 velocità	1900 min ⁻¹
Utilizzo tipico	Mezzo
Tensione batteria	18 V
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione