

Trapani avvitatori a batteria, Modello: GSR18V45



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

- **Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.**
- **Luce a LED per illuminare l'area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.**
- **Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.**
- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.**
- **Rivestimento morbido.**

Estremamente ergonomico e comodo da usare grazie al **design compatto. Freno motore** effettuare per lavori precisi.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio, starter set e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073863 – 073867.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	2
Coppia massima morbido	21 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	35 mm
Utilizzo tipico	Mezzo
Tensione batteria	18 V
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Denominazione originale prodotto	GSR 18V-45
Campo numero di giri 1 ^a velocità	0 - 500 min ⁻¹
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Peso	0,9 kg
Capacità batteria	3 Ah
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Campo numero di giri 2 ^a velocità	0 - 1900 min ⁻¹
Coppia massima duro	45 Nm
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	Motore DC a 4 poli, 18 V
USP2	Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, con 2 batterie, in L-Boxx