

 KOMET**Inserto KOMET® Unisix®, BK8425, Codice modello W29: 24-130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237000 24-130
GTIN	4047109178168
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

n. art. 236630 / 236635 / 236650 / 236660 / 236685 / 236686

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Utilizzabili solo con punte di tipo modulare KOMET KUB® a taglio destro a causa della speciale geometria del tagliente.

Modello: INOX

Codice ISO Inserto: WOEX 05T304

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,14 mm/gir,

Descrizione tecnica

Descrizione	24-130
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,14 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 05T304
Tipo	BK8425
Modello	INOX

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	80 m/min	S
a umido max.	idoneo		