

**Inserto KOMET® Unisix®, BK2730, Codice modello W29: 10-200****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237080 10-200
GTIN	4047109101012
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

n. art. 236630; 236635; 236650

Nota:**I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: INOX

Codice ISO Inserto: WOEX 030204

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,08 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Descrizione	10-200
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,08 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 030204
Tipo	BK2730
Modello	INOX
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	80 m/min	S
a umido max.	idoneo		