

Aspiratore solidi / liquidi a batteria, Modello: GAS1812MC



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Aspirapolvere a batteria per aspirare senza fili. Facile da usare e trasportare grazie alle apposite cinghie a cui poterlo agganciare. Aspirapolvere a batteria con classe di protezione antipolvere M.

- **Il sistema di avvio automatico wireless di Bosch semplifica il tuo lavoro.**
- **Potenza di aspirazione superiore grazie al motore senza spazzole.**

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866. Per il sistema di avvio automatico adatto vedi n. art. 070237 e segg.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lunghezza tubo flessibile di aspirazione	1,6 m
Denominazione originale prodotto	GAS 1812 MC
Tensione batteria	18 V

Volume del serbatoio	8 l
Tipo di batteria	Ioni di litio
Portata volumica	1800 l/min
Peso senza batteria	8 kg
Numero di batterie contenute	0
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

Accessori

Caricabatterie Modello GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073854 B18
Caricabatterie Modello GAL18160C	073866 GAL18160C
Caricabatterie Modello 1880CV	073866 1880CV
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073853 B18
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073851 B18