



Set VDE Kraftform Kompakt RA, Numero pezzi: 17



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	667256 17
GTIN	4013288229694
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con **lame intercambiabili lunghe 154 mm, completamente isolate fino a 1000 V** secondo **DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201**. La funzione di cricchetto integrata (40 denti / angolo di richiamo 9°) semplifica e velocizza l'avvitamento, senza necessità di faticose applicazioni successive. Disco reversibile per serraggio orario e antiorario e bloccaggio. Fornitura in robusta borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo.

Vantaggi:

Strumento di ricerca degli utensili "Take it Easy" con codifica cromatica dei profili **per un ritrovamento semplice e rapido.**

- **Robusta trasmissione in acciaio esente da manutenzione.**

Contenuto:

Lame per viti a intaglio: 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Lame per Philips: PH1 e PH2

Lame per viti con impronta a croce Pozidriv: PZ1 e PZ2

Lame per viti Pozidriv/con intaglio (profilo combinato): PZ/S1 e PZ/S2 (profilo combinabile)

Lame per viti Torx®: Dim. TX10; TX15; TX20; TX25

Impugnatura Kraftform per lame intercambiabili n. art. 667411: Dim. 1

Impugnatura Kraftform con funzione di cricchetto: 1 pezzo

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio
Numero di giraviti	17
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tipo di prodotto	Giraviti