

Garant**Set senza attacco Ø 9,75-101,1 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237539
GTIN	4045197584205
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

La testina di alesatura di precisione ER plus va montata direttamente a un mandrino a pinza ER40.

Uso:

Per barenatura interna con barenì con Ø codolo 16 mm e portautensili.

Ampliabile con adattatore e portainseriti fino a Ø 152,1 mm.

Precisione di regolazione 0,01 mm / tramite nonio 0,002 mm sul Ø.

Barre alesatrici con inserto ISO adatto modello **CC..0602**.

Portainseriti con inserto ISO adatto modello **CC..09T3**.

Fornitura:

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): Barra alesatrice n. art. 237630 Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

barra alesatrice n. art. 237634 Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

barra alesatrice n. art. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

barra alesatrice n. art. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 portainseriti: N. art. 237645 per Ø 87,75 – 101,1 mm (con adattatore n. art. 237534 fino a Ø 114,1 mm).

cad. 1 inserto: N. art. 260052 Dim. CU7010 (oppure usare CC..0602);

n. art. 260058 Dim. CU7010 (oppure usare CC..09T3).

Ricambi:

Per n. art. 237630 – 237642: vite per inserti n. art. 219830.

Per n. art. 237645; 237531; 237532: vite per inserti n. art. 219805.

Raccomandazioni:

- **Inserto n. art. 265340 Dim. F (CBN) per materiali temprati.**
- **Inserto n. art. 237695 Dim. HB7015 per fori profondi e sovrametalli minimi (buon controllo dei trucioli con forza di taglio ridotta).**

Nota:

Per il ciclo di barenatura, prestare attenzione all'orientamento del tagliente $\pm 20^\circ$!

Descrizione tecnica

Attacco	ER40
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino