

## Levigatrici roto-orbitali ad aria compressa, Modello: R036CS1HL



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Classe articolo	03I

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente levigatrice roto-orbitale con platorello in uretano con chiusura a strappo. **Utilizzo pratico** grazie all'alloggiamento in materiale composito che presenta un peso ridotto e una superficie ergonomica. Azionamento ad aria compressa **robusto, silenzioso e senza vibrazioni** con cilindro in acciaio; bassa rumorosità. Potente levigatrice roto-orbitale con **autoaspirazione** per superfici profondamente pulite. Con corsa di 5 mm.

#### Nota:

Per i dischi abrasivi per levigatrici vedere n. art. 567775 oppure 567901.

### Descrizione tecnica

Tipo di aspirazione	Autoaspirazione
Vibrazione massima a norma EN	3,9 m/s <sup>2</sup>
Fabbisogno massimo d'aria	498 l/min
Corsa	5 mm
Ø Platorello	150 mm
Peso	0,9 kg
Rumorosità	82 dB(A)

Numero massimo giri	13000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Levigatrici roto-orbitali