


TNMG 220408, Tipo: CA510

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251587 CA510
GTIN	4960664699438
Classe articolo	25E

Descrizione

TNMG 220408 CA510 Tipo: CA510

Rompitruccioli: PS

Profondità di taglio a_p : 1 - 4,5 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 450 m/min
Rompitruccioli	PS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	1 - 4,5 mm
Tipo	CA510

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 220408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura