

PORTWEST**Pantaloni multinorma WX3™, nero / antracite, Dimensioni in pollici: 30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091449 30
GTIN	5036108368273
Classe articolo	04J

Descrizione**Esecuzione:**

La collezione Portwest WX3™ è realizzata nel **tessuto Modafume™ intrinseco da 280 g** e combina la resistenza dell'abbigliamento di protezione con la comodità e la gradevolezza estetica. La proprietà intrinseca assicura che la qualità ignifuga permanga a lungo termine. Gli **inserti elasticizzati** offrono un'eccezionale flessibilità nei punti soggetti a elevati livelli di movimento, facilitando in questo modo il lavoro quotidiano. Soluzioni di design eccellenti per l'orlo, le chiusure e le tasche assicurano una vestibilità e una sicurezza senza pari.

I pantaloni intrinseci offrono la massima indossabilità grazie a una **cintura elastica sui lati** e a **inserti elasticizzati**.

- **Tasca portametro e numerose tasche aggiuntive per una capienza sufficiente.**
- **Tasche per ginocchiere con regolazione in altezza per due possibilità di posizionamento.**
- **Orlo regolabile per diverse lunghezze della gamba.**

Norma:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

Descrizione tecnica

Genere	da uomo
Taglia in pollici	30
Composizione del tessuto	60% modacrilico
Composizione del tessuto	39% cotone
Composizione del tessuto	1% fibra di carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	280 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 60 °C
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Colore	nero / antracite
Norma	EN IEC 61482-2
Norma	EN 13034-6
Tipo di prodotto	Pantaloni alta visibilità