



Scala con piattaforma a innesto, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966286 1
GTIN	4031405520837
Classe articolo	98G

Descrizione

Esecuzione:

Scala con piattaforma accessibile da un lato con 2 corrimano in alluminio e piattaforma trapezoidale. Con gradini scanalati con profondità di 80 mm, (distanza gradini 235 mm), collegamento gradini-montanti con bordatura su 4 lati. Due resistenti cinghie in perlon fungono da sicura.

Con pratico piano di appoggio (350 × 200 mm) e snodo "safe-cap". Può essere ampliato in modo flessibile con innesti opzionali, disponibili al n. art. 966288.

Norma:

EN 131

Descrizione tecnica

Materiale	Alluminio
Lunghezza scala	1,43 m
Larghezza superiore appoggio	0,57 m
Piano di appoggio	sì
Altezza piattaforma senza corrimano	0,69 m

Piattaforma presente	sì
Mobile	no
Altezza di lavoro circa	2,7 m
Accessibilità	monofronte
Altezza montante	73 mm
Numero di gradini inclusa piattaforma	3
Corrimano	2
Lunghezza L	1,43 m
Profondità pioli / gradini	80 mm
Peso	9,5 kg
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala per piattaforme